

Ansell**Nitrilhandsker, par HyFlex® 11-816, Handskestørrelse: 11****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094356 11
GTIN	10076490450035
Artikelklasse	04P

Beskrivelse**Udførelse:**

HyFlex® 11-816. Ekstremt tynd og robust handske takket være **18 gauge strikteknologi**. **Øget levetid og slidstyrke** takket være skumbelægning med FORTIX™ Abrasion Resistance Technology. **Indeholder ikke opløsningsmidler eller skadelige stoffer**, certificeret iht. Oeko-Tex. Specielt velegnet til lette montagearbejder med høje krav til præcision, slutmontage af elektriske motorer, klimaanlæg, ledningsnet.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Handskestørrelse	11
Serie	HyFlex®
Beskyttelseskategori	Kategori II
Handsketype	Universalhandsker

Beklædning, standard	Oeko-Tex Standard 100
Indhold	12
Handskeegenskab	latexfri
Handskeegenskab	allergiker-hudvenlig
Handskeegenskab	DMF-fri
Handskeegenskab	Silikonefri
EN 388	4121A
Bæremateriale	Nylon Spandex
Belægning	Nitrilskum
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Præcision
Længde	219 mm
Farve	sort / blå
Vægt	20,4 g
Strikketeknologi	18G
Anvendelse	flergangsbrug
Materiale	Nitrilskum
Skærebeskyttelsesklasse	A
Produkttype	Universalhandsker