

Ansell**Nitrilhandsker, par HyFlex® 11-816, Handskestørrelse: 10****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 094356 10 |
| GTIN | 10076490450028 |
| Artikelklasse | 04P |

Beskrivelse**Udførelse:**

HyFlex® 11-816. Ekstremt tynd og robust handske takket være **18 gauge strikteknologi**. **Øget levetid og slidstyrke** takket være skumbelægning med FORTIX™ Abrasion Resistance Technology. **Indeholder ikke opløsningsmidler eller skadelige stoffer**, certificeret iht. Oeko-Tex. Specielt velegnet til lette montagearbejder med høje krav til præcision, slutmontage af elektriske motorer, klimaanlæg, ledningsnet.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------|-------------------|
| Serie | HyFlex® |
| Handskestørrelse | 10 |
| Beskyttelseskategori | Kategori II |
| Handsketype | Universalhandsker |

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Beklædning, standard | Oeko-Tex Standard 100 |
| Indhold | 12 |
| Handskeegenskab | latexfri |
| Handskeegenskab | allergiker-hudvenlig |
| Handskeegenskab | DMF-fri |
| Handskeegenskab | Silikonefri |
| EN 388 | 4121A |
| Bæremateriale | Nylon Spandex |
| Belægning | Nitrilskum |
| belægningsvariant | indvendig håndflade |
| Anvendelsesområde | Præcision |
| Længde | 219 mm |
| Farve | sort / blå |
| Vægt | 20,4 g |
| Strikketeknologi | 18G |
| Anvendelse | flergangsbrug |
| Materiale | Nitrilskum |
| Skærebeskyttelsesklasse | A |
| Produkttype | Universalhandsker |