

**Dobbelt skralderingnøgle, Nøglevidder: 19X22mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	614843 19X22
GTIN	4045197973344
Artikelklasse	62A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance. Kan omskiftes til højre- og venstrespænding samt midterstilling. Med uens nøglevidder, dybforkrøppet. Ekstremt lille efterreguleringsvinkel på 5°.

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, matforkromet.

**Teknisk beskrivelse**

Nøglestørrelse <sub>1</sub>	19 mm
Maks. ring-Ø D2	48 mm
Nøglestørrelse <sub>2</sub>	22 mm
Maks. ring-Ø D1	35 mm
Hel længde L	300 mm
maks. ringhøjde h <sub>2</sub>	30 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
maks. ringhøjde h <sub>1</sub>	24 mm
Antal tænder	72
Vinkel til fornyet greb	5 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål

Overflade	matforkromet
Ring, forkrøppet	ja
Skralde, reverserbar	nej
Produkttype	Skruenøgle