

**Dobbelt skralderingnøgle, Nøglevidder: 30X32mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	614843 30X32
GTIN	4045197973375
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance. Kan omskiftes til højre- og venstrespænding samt midterstilling. Med uens nøglevidder, dybforkrøppet. Ekstremt lille efterreguleringsvinkel på 5°.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse, mål	metrisk
Nøglestørrelse ₁	30 mm
Maks. ring-Ø D1	60 mm
maks. ringhøjde h ₂	35 mm
maks. ringhøjde h ₁	34 mm
Nøglestørrelse ₂	32 mm
Hel længde L	380 mm
Maks. ring-Ø D2	64,5 mm
Antal tænder	72
Vinkel til fornyet greb	5 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål

Overflade	matforkromet
Ring, forkrøppet	ja
Skralde, reverserbar	nej
Produkttype	Skruenøgle