

**Slibeskive CC-GRIND-STRONG, Skive-Ø: 125mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	566366 125
GTIN	4007220104484
Artikelklasse	550

Beskrivelse**Udførelse:**

Den innovative 4-lags slibeskive **CC-GRIND-STRONG** kombinerer den klassiske skrubske med tre lag slibemiddel på et underlag, der slides jævnt. **Fordel i standtid i forhold til CC-GRIND-SOLID-slibeskiven** takket være aggressive slibemiddellag og medslibende bæreskive.

Anvendelse:

Til **hårdt og ru slibeopgaver** med fladeslibning, bearbejdning af svejsesømme, afgratning, fasning, fjernelse af valsehud.

Teknisk beskrivelse

Skive-Ø	125 mm
Borings-Ø	22,23 mm
Slibemiddelforkortelse	Keramik
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
optimeret til materiale	Stål
anbefalet angrebsvinkel	5-15 grader

Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Slibeskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	betinget egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		
tør	egnet		