

Ansell**Nitrilhandsker, par HyFlex® 11-528, Handskestørrelse: 10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094487 10
GTIN	10076490448582
Artikelklasse	04P

Beskrivelse**Udførelse:**

HyFlex® 11-528. Let og hudvenlig skærebeskyttelseshandske med INTERCEPT™-garn i **18-gauge-strikteknologi**, der giver god fingerbevægelighed og et godt greb om små - også let olieindsmurte - komponenter.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Handskestørrelse	10
Beskyttelseskategori	Kategori II
Handsketype	Universalhandsker
Indhold	12
Handskeegenskab	Levnedsmiddelcertificering

Handskeegenskab	DMF-fri
Strikketeknologi	18G
EN 388	3X32B
Bæremateriale	INTERCEPT™
Belægning	Nitril
Materiale	Nitril
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Præcision
Farve	sort / blå
Vægt	26,4 g
Længde	230 mm
Anvendelse	flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse	B
Produkttype	Skærebeskyttelsehandsker