

Ansell**Nitrilhandsker, par HyFlex® 11-528, Handskestørrelse: 8****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 094487 8 |
| GTIN | 10076490448568 |
| Artikelklasse | 04P |

Beskrivelse**Udførelse:**

HyFlex® 11-528. Let og hudvenlig skærebeskyttelseshandske med INTERCEPT™-garn i **18-gauge-strikteknologi**, der giver god fingerbevægelighed og et godt greb om små - også let olieindsmurte - komponenter.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Handskestørrelse | 8 |
| Handsketype | Universalhandsker |
| Beskyttelseskategori | Kategori II |
| Indhold | 12 |
| Handskeegenskab | Levnedsmiddelcertificering |

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Handskeegenskab | DMF-fri |
| Strikketeknologi | 18G |
| EN 388 | 3X32B |
| Bæremateriale | INTERCEPT™ |
| Belægning | Nitril |
| Materiale | Nitril |
| belægningsvariant | indvendig håndflade |
| Anvendelsesområde | Præcision |
| Farve | sort / blå |
| Vægt | 26,4 g |
| Længde | 230 mm |
| Anvendelse | flergangsbrug |
| Skærebeskyttelsesklasse | B |
| Produkttype | Skærebeskyttelseshandsker |