

Ansell**Nitrilhandsker, par HyFlex® 11-541, Handskestørrelse: 7****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094563 7
GTIN	10076490458581
Artikelklasse	04P

Beskrivelse**Udførelse:**

HyFlex® 11-541. Meget let handske med 18-gauge-strikteknologi og samtidig høj skærebeskyttelse (klasse D iht. EN 388:2016) takket være den kombinerede anvendelse af INTERCEPT™- og KEVLAR®-garn. Tynd og alligevel robust nitrilskum-coating. Ideel til montage af små, skarpkantede metaldele.

Norm:

EN 388; EN 420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Skærebeskyttelsesklasse: D

Farve: sort / grå

silikonefri: ja

Teknisk beskrivelse

Handskestørrelse	7
silikonefri	ja
Handsketype	Skærebeskyttelsehandsker

Beskyttelseskategori	Kategori II
Indhold	12
Handskeegenskab	Silikonefri
Handskeegenskab	Touchscreen-egnet
Handskeegenskab	latexfri
Strikketeknologi	18G
Vask	40 °C kulørtvask
EN 388:2016	4X21D
EN 407	X1XXXX
Bæremateriale	INTERCEPT™, Kevlar
Belægning	Nitrilskum
Materiale	Nitrilskum
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Allround
Farve	sort / grå
Vægt	24 g
Længde	196 mm
Anvendelse	flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse	D
Produkttype	Skærebeskyttelsehandsker