

Ansell**Nitrilhandsker, par HyFlex® 11-738, Handskestørrelse: 10****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 094567 10 |
| GTIN | 10076490448971 |
| Artikelklasse | 04P |

Beskrivelse**Udførelse:**

HyFlex® 11-738. FORTIX™-teknologi forlænger takket være forstærkning på tomlens inderside skærebeskyttelseshandskens levetid. Coatingen af vandbaseret PU og nitril er med den gode gribeevne især egnet til håndtering af planglas og andre skarpkantede - også let olieindsmurte - komponenter.

Norm:

EN 388; EN 420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Clase de protección frente a cortes: C

Cut protection class: C

Viiltosuojaluokka: C

Classe de protection anti-coupure: C

Vágásvédelmi kategória: C

Categoria di protezione antitaglio: C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Handskestørrelse | 10 |
| Beskyttelseskategori | Kategori II |
| Handsketype | Skærebeskyttelseshandsker |
| EN 388:2016 | 4X42C |
| Bæremateriale | INTERCEPT™ |
| Belægning | PU, nitril |
| Anvendelsesområde | Allround |
| Farve | sort / grå |
| Skærebeskyttelsesklasse | C |
| Produkttype | Skærebeskyttelseshandsker |