

Ansell**Nitrilhandsker, par HyFlex® 11-542, Handskestørrelse: 10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094568 10
GTIN	10076490449589
Artikelklasse	04P

Beskrivelse**Udførelse:**

HyFlex® 11-542. Handske med ekstremt stor skærebeskyttelse i klasse F. Særlig letvægtskonstruktion, der giver høj brugerkomfort og god fingerbevægelighed. Håndryggen er åndbar, og den smudsafvisende nitril-coating tillader kortvarig håndtering af varme genstande op til 100 °C.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Handskestørrelse	10
silikonefri	ja
Handsketype	Skærebeskyttelseshandsker
Beskyttelseskategori	Kategori II
Indhold	12

Handskeegenskab	Silikonefri
Handskeegenskab	Touchscreen-egnet
Handskeegenskab	latexfri
Strikketeknologi	13G
EN 388	4X32F
EN 407	X1XXXX
Bæremateriale	INTERCEPT™
Belægning	Nitril
Materiale	Nitril
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Allround
Farve	sort
Norm	EN 407
Vægt	30,9 g
Kontaktvarme op til	100 °C
Længde	213 mm
Anvendelse	flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse	F
Produkttype	Skærebeskyttelseshandsker