

Ansell**Nitrilhandsker, par ActivArmr Hycron® 27-607, Handskestørrelse: 9****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094430 9
GTIN	10076490102507
Artikelklasse	04P

Beskrivelse**Udførelse:**

ActivArmr Hycron®-serien. **Slidstærk handske i bomuldsjersey** med nitrilbelægning til krævende brug. Høj modstandsdygtighed over for skarpe og slibende materialer. Mere robust og fleksibel end PVC, tre gange længere levetid end kraftige læderhandsker. **Effektiv fedt- og oliebarriere.** Særlig velegnet til groft støbegods, plaststøbninger, stålstænger, metalplader, højtydende kabler, byggematerialer, råtræ.

Med strikket bund og 3/4-belægning for at opnå bedre åndbarhed.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Pasform	god
DMF-fri	nej
silikonefri	ja

Materiale, belægning	Nitril
Gribeevne ved olie	god
Handkestørrelse	9
Føleevne	moderat
Åndbarhed	moderat
Gribeevne ved fugt	god
Varmebeskyttelse	kendes ikke
Serie	Hycron®
Beskyttelseskategori	Kategori II
Handsketype	Universalhandsker
Indhold	12
Handskeegenskab	Silikonefri
Handskeegenskab	latexfri
EN 388	4221X
Bæremateriale	Bomuld
Belægning	Nitril
belægningsvariant	3/4-belægning
Anvendelsesområde	Heavy Duty
Længde	246 mm
Farve	blå
Vægt	57 g
Anvendelse	flergangsbrug
Materiale	Nitril
Produkttype	Universalhandsker