



Burrelæssliberondel (CER) Hookit 775L Flere huller, Ø 125 mm, Korn: 240



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	567791 240
GTIN	50076308470970
Artikelklasse	53M

Beskrivelse

Udførelse:

Med **stabil filmholder**. Støvafvisende belægning forhindrer tidlig tilstopning.

Fordel:

- **Mere ensartet slibebillede på grund af fremragende kornstøtte.**
- **Forbedret rivestyrke ved kantbelastning.**

Anvendelse:

Til tør og våd anvendelse på træ, lak, metal og kunstofoverflader.

Præcisionsslibekorn **Cubitron™ II** med fordel på store flader (pladebearbejdning) på grund af **hurtigere materialefjernelse** og **mere ensartet overfladefinish**.

Teknisk beskrivelse

Serie	775L
Slibemiddel	Cubitron™ II
Slibemiddelforkortelse	Keramik
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %

Produktnavnsegenskab	Ø 125 mm
Maks. omfangshastighed	40 m/s
Produkttype	Burrelåssliberondel

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	betinget egnet		
Ti	betinget egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		