

Kantføler TIN, Målerhoved-Ø: 10/4mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	359005 10/4
GTIN	4260192272951
Artikelklasse	38D

Beskrivelse

Udførelse:

Følerhovedet er forbundet elastisk med spændeskafte via en fjeder og sikrer en

justeringspræcision på 0,01 mm.

Alle dele er fuldstændigt hærde og slebne.

Anti-magnetisk. Med afsat følerhoved 10 og 4 mm Ø.

Anvendelse:

Til justering af emnereferenceflader eller kanter.

Spindelets omdrejningstal ca. 600 1/min.

Teknisk beskrivelse

Spændeskafte-Ø	10 mm
Målerhoved-Ø	10 mm
Samlet længde	90 mm
Produkttype	Følere

