



Moment-præcisionsskruemaskiner med ParameterControl Stavvinkelskruemaskine, Type: 71126860



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	071120 71126860
GTIN	4014586887968
Artikelklasse	03F

Beskrivelse

Udførelse:

FEIN ACCU TEC præcisionsskruemaskine er dimensioneret til de højeste krav til **præcise serieskrninger**.

- **Børsteløse EC-motorer med mange gange højere standtid og op til 80% lavere vedligeholdelsesomkostninger.**
- **Forsinkelse af genstart efter skruring for at undgå „efterspænding“.**
- **Genstartsspærre ved utilstrækkelig batteriladning til at gennemføre skruringen.**
- **Lave spændetolerancer til høj skrulingskvalitet.**
- **Ensartet præcise tilspændingsmomenter uafhængigt af antallet af skruer.**
- **Testbare skruemaskiner, CmK-værdi $> 1,67 \pm 10\%$ (i forhold til 6 sigma) iht. ISO 5393 VDI/VDE 2647.**

Løsnemomentet ligger 25 % over spændingsmomentet.

Moment-præcisionsskruemaskine med ParameterControl til enkel og individuel programmering på pc under anvendelse af en programmeringsadapter (nr. 071135 str. 92604163).

Frit programmerbare parametre: Omdrejningstal, rotationsretning, drejevinkel, momenttærskel og tid.

Op til 5 programtrin. Præcis tilpasning til den pågældende skruetopgave. **Endelig frakobling gennem mekanisk kobling.** Ideel til proces- og tidsoptimering.

Præcisionsskruemaskine til Li-Ion-akku. Med lavt vedligeholdelsesbehov op til 500.000 skrninger.

Leveringsomfang:

Skruemaskinen leveres som solomaskine **batteri, lader, indstillingsværktøj og vinkelhoved**. Bestil batteri, lader, indstillingsværktøj og vinkelhoved specifikt til den pågældende maskine.

Bemærk:

Passende batterier og ladere findes fra nr. 073832.

Momenttestapparater finder du fra nr. 654300.

Moment-/drejevinkelsensorer finder du under nr. 654381.

Kalibreringsservice på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Momentområde	3 - 12 Nm
passende vinkelhoved	071133 18020; 21020; 14010
Batterispænding	12 V
Batterispænding	18 V
Batteritype	Lithium-ion
Producentbetegnelse	ASW 18-12 PC
Motorkonstruktion	Børsteløs EC-motor
Omdrejningstalområde	75 - 1020 min ⁻¹
Konstruktion	Stavvinkelskruemaskine
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Fein type E 12 V
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Fein type E 18 V
Vægt inklusive akku	1 kg
Energiforsyning	Akkudrevet
Produkttype	Skruemaskine

Tilbehør

Elektronisk testapparat til momentskrueetrækkere "TST" Maks. moment 25 Nm	654300 25
Programmeringsadapter Type 92604163	071135 92604163
Akku lithium-ion Akkutype, akkuspænding FE18 V	073835 FE18
Vinkelhoved til ASW 18 Type 21020	071133 21020

Elektronisk momentnøgletester"TTT"	654340
Vinkelhoved til ASW 18 Type 18020	071133 18020
Akku lithium-ion Akkutype, akkuspænding FE18 V	073837 FE18
ACCU TEC- indstillingsværktøj Type ESTW	071119 ESTW