



## Moment-præcisionsskruemaskiner med ParameterControl Stavvinkelskruemaskine, Type: 71127060



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	071120 71127060
GTIN	4014586888002
Artikelklasse	03F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**FEIN ACCU TEC præcisionsskruemaskine** er dimensioneret til de højeste krav til **præcise serieskrninger**.

- **Børsteløse EC-motorer med mange gange højere standtid og op til 80% lavere vedligeholdelsesomkostninger.**
- **Forsinkelse af genstart efter skruring for at undgå „efterspænding“.**
- **Genstartsspærre ved utilstrækkelig batteriladning til at gennemføre skruringen.**
- **Lave spændetolerancer til høj skrulingskvalitet.**
- **Ensartet præcise tilspændingsmomenter uafhængigt af antallet af skruer.**
- **Testbare skruemaskiner, CmK-værdi  $> 1,67 \pm 10\%$  (i forhold til 6 sigma) iht. ISO 5393 VDI/VDE 2647.**

**Løsnemomentet ligger 25 % over spændingsmomentet.**

Moment-præcisionsskruemaskine med ParameterControl til enkel og individuel programmering på pc under anvendelse af en programmeringsadapter (nr. 071135 str. 92604163).

**Frit programmerbare parametre:** Omdrejningstal, rotationsretning, drejevinkel, momenttærskel og tid.

Op til 5 programtrin. Præcis tilpasning til den pågældende skruetopgave. **Endelig frakobling gennem mekanisk kobling.** Ideel til proces- og tidsoptimering.

**Præcisionsskruemaskine til Li-Ion-akku. Med lavt vedligeholdelsesbehov op til 500.000 skrninger.**

**Leveringsomfang:**

Skruemaskinen leveres som solomaskine **batteri, lader, indstillingsværktøj og vinkelhoved**. Bestil batteri, lader, indstillingsværktøj og vinkelhoved specifikt til den pågældende maskine.

**Bemærk:**

Passende batterier og ladere findes fra nr. 073832.

Momenttestapparater finder du fra nr. 654300.

Moment-/drejevinkelsensorer finder du under nr. 654381.

Kalibreringsservice på forespørgsel.

## Teknisk beskrivelse

Omdrejningstalområde	65 - 900 min <sup>-1</sup>
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Fein type E 12 V
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Fein type E 18 V
Konstruktion	Stavvinkelskruemaskine
Batteritype	Lithium-ion
Vægt inklusive akku	1,2 kg
Producentbetegnelse	ASW 18-18 PC
Batterispænding	12 V
Batterispænding	18 V
Motorkonstruktion	Børsteløs EC-motor
passende vinkelhoved	071133 17010
Momentområde	6 - 18 Nm
Energiforsyning	Akkudrevet
Produkttype	Skruemaskine

## Tilbehør

ACCU TEC- indstillingsværktøj Type ESTW	071119 ESTW
Vinkelhoved til ASW 18 Type 21020	071133 21020
Elektronisk testapparat til momentskruetrækkere "TST" Maks. moment 25 Nm	654300 25
Elektronisk momentnøgletester "TTT"	654340

Vinkelhoved til ASW 18 Type 18020	071133 18020
Programmeringsadapter Type 92604163	071135 92604163
Akku lithium-ion Akkutype, akkuspænding FE18 V	073835 FE18