

Ansell**Nitrilhandsker, par HyFlex® 11-920, Handskestørrelse: 11****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094385 11
GTIN	10076490488359
Artikelklasse	04P

Beskrivelse**Udførelse:**

HyFlex® 11-920. Med Ansell Grip-Technology™: Mikroskopisk små kanaler i nitrilbelægningen leder olien væk fra kontakfladen og garanterer et sikkert greb. Særlig velegnet til metalproduktion, generel fabriks- og maskinvedligeholdelse.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Varmebeskyttelse	kendes ikke
Gribeevne ved fugt	god
Gribeevne ved olie	meget god
silikonefri	nej
Handskestørrelse	11

DMF-fri	nej
Føleevne	god
Materiale, belægning	Nitril
Åndbarhed	god
Pasform	meget god
Serie	HyFlex®
Handsketype	Universalhandsker
Beskyttelseskategori	Kategori II
Indhold	12
Handskeegenskab	Silikonfri
Handskeegenskab	latexfri
EN 388	3131A
Bæremateriale	Nylon
Belægning	Nitril
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Allround
Længde	246 mm
Farve	blå
Vægt	25 g
Strikketeknologi	15G
Anvendelse	flergangsbrug
Materiale	Nitril
Produkttype	Universalhandsker