

Hartig

Mikrometerskrue med tallerkenmåleflader Ø 25 mm, Måleområde: 25-50mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	422990 25-50
GTIN	4250099616361
Artikelklasse	46P

Beskrivelse**Udførelse:**

Måletallerken af hærdet stål i plan udførelse **uden fordybning**. Hærdet, slebet målespindel. Præcision højere end **DIN 863**. Fiksering med spændearm. Med skralde og isoleringshåndbeskyttelse. Med tydeligt indgraverede og sorte delstreger og tal.

Anvendelse:

Til måling af tandbredde på cylindriske tandhjul skruehjul fra modul 0,6.

Teknisk beskrivelse

Udførelse, aflæsningsdele	graveret, sort
Udførelse, spindel	hærdet, slebet
Kalibrering	B1
Fiksering	med klemmeanordning
Måletromle-Ø	24 mm
Aflæsning	0,01 mm
Spindel-Ø	8 mm
Måletromleinddeling	1/100 mm
Måleområde	25 - 50 mm
Udførelse, betjeningsdele	Isolering til håndbeskyttelse

Fejlgrænse	4 µm
Norm	Fabriksstandard
Friktionsskralde	ja
Måletallerkener	ja
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

Services

KalibreringMikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022000 100
DAkS-kalibreringMikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022010 100

Tilbehør

Indstillingsmål Hel længde 25 mm	421100 25
----------------------------------	-----------