

Hartig

Mikrometerskrue med tallerkenmåleflader Ø 25 mm, Måleområde: 50-75mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	422990 50-75
GTIN	4250099616378
Artikelklasse	46P

Beskrivelse**Udførelse:**

Måletallerken af hærdet stål i plan udførelse **uden fordybning**. Hærdet, slebet målespindel. Præcision højere end **DIN 863**. Fiksering med spændearm. Med skralde og isoleringshåndbeskyttelse. Med tydeligt indgraverede og sorte delstreger og tal.

Anvendelse:

Til måling af tandbredde på cylindriske tandhjul skruehjul fra modul 0,6.

Teknisk beskrivelse

Aflæsning	0,01 mm
Måletromleinddeling	1/100 mm
Fiksering	med klemmeanordning
Udførelse, betjeningsdele	Isolering til håndbeskyttelse
Udførelse, spindel	hærdet, slebet
Spindel-Ø	8 mm
Måleområde	50 - 75 mm
Udførelse, aflæsningsdele	graveret, sort
Kalibrering	B1
Måletromle-Ø	24 mm

Fejlgrænse	5 µm
Norm	Fabriksstandard
Friktionsskralde	ja
Måletallerkener	ja
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

Services

DAkkS-kalibrering Mikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022010 100
Kalibrering Mikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022000 100

Tilbehør

Indstillingsmål Hel længde 50 mm	421100 50
----------------------------------	-----------