

ejendals

Kuldebeskyttelseshandsker, par Tegera® 117, Handskestørrelse: 9



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	094821 9
GTIN	7392626010635
Artikelklasse	04R

Beskrivelse

Udførelse:

Tegera® 117. **Komfortable kuldebeskyttelseshandsker** af fuldnavret gedeskind og nylon. Robust med **forstærkende elementer** på fingre og tommelfingre. Egnede til præcisionsarbejde takket være en **fremragende fingerspidsfølelse**. Med burrelås-lukning.

Udførelse reklametekst:

Tegera® 117. **Komfortable kuldebeskyttelseshandsker** af fuldnavret gedeskind og nylon. Robust med **forstærkende elementer** på fingre og tommelfingre. Egnede til præcisionsarbejde takket være en **fremragende fingerspidsfølelse**. Med burrelås-lukning.

Anvendelse:

Til blæsende, koldt eller vådt arbejdsmiljø.

Anvendelse reklametekst:

Til blæsende, koldt eller vådt arbejdsmiljø.

Norm:

EN 388; EN 511

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Henvisning reklametekst:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Handkestørrelse	9
Beskyttelseskategori	Kategori II
Handsketype	Kuldebeskyttelseshandsker
Handskeegenskab	forstærkning af tommelfingerens inderside
Handskeegenskab	Burrelukning
Indhold	12
Anvendelse	flergangsbrug
Anvendelsesområde	Allround
Anvendelsesområde	Præcision
Norm	EN 511
Længde	230 mm
EN 388	2121X
EN 511	01X
Bæremateriale	Fuldnarvet gedeskind/nylon
belægningsvariant	ingen belægning
Farve	hvid / sort
Produkttype	Kuldebeskyttelseshandsker