



Batteri-skruemaskine med skraldefunktion, Type: M12FIR12-0



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	070228 M12FIR12-0
GTIN	4058546029722
Artikelklasse	03L

Beskrivelse

Udførelse:

MILWAUKEE – batteri-vinkelbore-/skruemaskine og skruemaskine med skraldefunktion

- **REDLINK™ elektronik med trinløs styring af omdrejningstallet, højre-/venstreløb og overbelastningsbeskyttelse.**
- **LED-belysning af arbejdsområdet.**
- **RED Li-ion-batterier med enkeltcelleovervågning og ladetilstandsindikator.**

Kompakt konstruktion til hurtig adgang ved alle anvendelser, f.eks. ved arbejde på motorer og gearkasser.

Børsteløs POWERSTATE™-motor med forstærket gear og hus, der giver lang levetid.

REDLINK PLUS™-elektronik til intelligent effektstyring.

Fordel:

REDLINK PLUS™-elektronik.

Leveringsomfang:

Uden batteri og uden lader.

inklusive 1/2 tomme til 3/8 tomme adapter.

Bemærk:

Egnede batterier og ladere finder du under nr. 073814 og nr. 073839.

Teknisk beskrivelse

Maks. omdrejningstal 1. gear	0 - 175 min ⁻¹
Typisk anvendelse	Strong
Vægt	1,5 kg
Maks. moment, hård	81 Nm
Værktøjsholder	Firkant 1/2 tomme
Producentbetegnelse	M12FIR12-0
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 12 V
Konstruktion	Skruemaskine med skraldefunktion
Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s ²
Batterispænding	12 V
Antal medfølgende akkuer	0
Energiforsyning	Akkudrevet
Batteritype	Lithium-ion
egnet til materiale	Træ
Produkttype	Skruemaskine

Tilbehør

Akku-startsæt Type M12NRG4	073839 M12NRG4
Batterilader Type M1218FC	073840 M1218FC
Batterilader Type M1218C	073840 M1218C
Li-Ion system M4B2/M12B2 Akku-type MB12	073814 MB12