



Toarmet aftrækker, Type: 5



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	880100 5
GTIN	4021176009846
Artikelklasse	83U

Beskrivelse

Udførelse:

Med reverserbare aftrækkerarme (**til udvendigt og indvendigt arbejde**). Aftrækkerarmene kan forskydes på traversen til forskellige emne-Ø. Travers og aftrækkerarme af kvalitetsværktøjsstål; kraftig spindel med 2-sidet spindelspids (kugle og spids).

Anvendelse:

Universelt anvendelig til aftrækning af lejer, skiver, tandhjul osv. Ved 880100 str. 5 kan spændedybden på 400 mm (normal) udvides til 700 mm ved at indstille armene.

Spændvidde, udvendigt: 105 - 750 mm

Spændvidde, indvendigt: 340 - 1000 mm

Spændedybde til: 700 mm

Effekt: 15 t

Teknisk beskrivelse

Spændvidde, udvendigt	105 - 750 mm
Effekt	15 t
Spændvidde, indvendigt	340 - 1000 mm

Spændedybde til	700 mm
Antal kroge	2
Udvendig sekskant	41 mm
Maks. moment	650 Nm
Vægt	47 kg
Produkttype	Toarmet aftrækker