



Nitrilhandsker, par KX-10 OBSIDIAN, Handskestørrelse: 9



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	094318 9
GTIN	6920790166684
Artikelklasse	02H

Beskrivelse

Udførelse:

Tætsiddende og let skærebeskyttelsehandske i klasse 5 med en blandet belægning af polyurethan og nitril med god gribeevne.

- **Sømløst bærer materiale af HPPE med 18-gauge-strikketeknologi.**
- **Forstærkning af tomlens inderside øger holdbarheden.**
- **Elastiske strikmanchetter.**

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Handskestørrelse	9
Beskyttelseskategori	Kategori II
Handsketype	Skærebeskyttelsehandsker
Indhold	1
Vask	40 °C kulørtvask

Tørring	Lufttørring
Handskeegenskab	allergiker-hudvenlig
Handskeegenskab	DMF-fri
Handskeegenskab	Silikonefri
Handskeegenskab	forstærkning af tommelfingerens inderside
EN 388: 2003	4542
EN 388:2016	4X42C
Bæremateriale	HPPE
Belægning	water based PU/Nitril
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Allround
Anvendelsesområde	Præcision
Længde	255 mm
Farve	sort/brun
Strikketeknologi	18G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Anvendelse	flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse	C
Produkttype	Universalhandsker