



## Trearmet aftrækker, Type: 4



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	880130 4
GTIN	4021176005886
Artikelklasse	83U

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Med reverserbare aftrækkerarme (**til udvendigt og indvendigt arbejde**). Aftrækkerarmene kan forskydes på traversen til forskellige emne-Ø. Travers og aftrækkerarme af kvalitetsværktøjsstål; kraftig spindel med 2-sidet spindelspids (kugle og spids).

#### Anvendelse:

Universelt anvendelig til aftrækning af lejer, skiver, tandhjul osv. Ved 880100 str. 5 kan spændedybden på 400 mm (normal) udvides til 700 mm ved at indstille armene.

Spændvidde, udvendigt: 170 - 375 mm

Spændvidde, indvendigt: 200 - 500 mm

Spændedybde til: 200 mm

Effekt: 15 t

### Teknisk beskrivelse

Spændvidde, udvendigt	170 - 375 mm
Spændedybde til	200 mm
Effekt	15 t

Spændvidde, indvendigt	200 - 500 mm
Antal kroge	3
Udvendig sekskant	36 mm
Maks. moment	500 Nm
Vægt	17,99 kg
Produkttype	Trearmet aftrækker

## Tilbehør

Ekstra aftrækkerarme, par Type / spændedybde 3/200 mm	880200 3/200
Forlængede aftrækkerarme (3 stk.) Type / spændedybde 4/500 mm	880320 4/500
Ekstra aftrækkerarme (3 stk.) Type / spændedybde 3/200 mm	880220 3/200
Reservetrykspindel Type 4	880150 4
Hydraulisk spindel Type 1	880170 1