



## Trearmet aftrækker, Type: 1



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	880130 1
GTIN	4021176013393
Artikelklasse	83U

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Med reverserbare aftrækkerarme (**til udvendigt og indvendigt arbejde**). Aftrækkerarmene kan forskydes på traversen til forskellige emne-Ø. Travers og aftrækkerarme af kvalitetsværktøjsstål; kraftig spindel med 2-sidet spindelspids (kugle og spids).

#### Anvendelse:

Universelt anvendelig til aftrækning af lejer, skiver, tandhjul osv. Ved 880100 str. 5 kan spændedybden på 400 mm (normal) udvides til 700 mm ved at indstille armene.

Spændvidde, udvendigt: 27 - 90 mm

Spændvidde, indvendigt: 70 - 140 mm

Spændedybde til: 100 mm

Effekt: 6 t

### Teknisk beskrivelse

Spændvidde, indvendigt	70 - 140 mm
Spændedybde til	100 mm
Spændvidde, udvendigt	27 - 90 mm

Effekt	6 t
Udvendig sekskant	17 mm
Maks. moment	80 Nm
Antal kroge	3
Vægt	1,53 kg
Produkttype	Trearmet aftrækker

## Tilbehør

Forlængede aftrækkerarme (3 stk.) Type / spændedybde 1/200 mm	880320 1/200
Reservetrykspindel Type 1	880150 1
Ekstra aftrækkerarme (3 stk.) Type / spændedybde 1/100 mm	880220 1/100
Ekstra aftrækkerarme, par Type / spændedybde 1/100 mm	880200 1/100