



Batteribore-/skruemaskine FlexiClick-system, Type: GSR1860FC



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	070107 GSR1860FC
GTIN	3165140906067
Artikelklasse	03B

Beskrivelse

Udførelse:

Akku-bore-/skruemaskine

- **Kompakte, effektive akku-bore-/skruemaskiner med højre-/venstreløb.**
- **Med Electronic Motor Protection (EMP) og Electronic Cell Protection (ECP).**
- **LED-lys til belysning af arbejdsområdet og akku-ladetilstandsvisning.**
- **Flertrins momentindstilling for præcis skruning.**
- **Elektronisk regulering af omdrejningstal til præcis forboring og skruning.**
- **Softgrip.**

Mulighed for eftermontering af **Connectivity** Modul. Maksimal fleksibilitet og præcist arbejde også på vanskeligt tilgængelige steder takket være udskiftelig **excenter- eller vinkelforsats.**

Hammerboring i beton med 1 joule slagenergi takket være **SDS-Plus-hammerforsats.**

Hovedlængde inklusive bitholder kun 147 mm.

Leveringsomfang:

Inklusive 2x 5,0 Ah Li-ion-batteri, lader, kuffert, ekstrahåndgreb. Med en lang række justerbare forsats i FlexiClick-systemet: Borepatron, vinkelforsats, excenterforsats, SDS-Plus-hammerforsats.

Bemærk:

Passende reserveakkuer, startsæt og ladere finder du fra nr. 073851 ff og 073866 ff.

Emballage: Systemkuffert (L-Boxx)

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Bosch 18 V

Producentbetegnelse: GSR 18V-60FC sæt

Motorkonstruktion: Børsteløs motor

Akku-kapacitet: 5 A·h

Batterispænding: 18 V

Maks. moment, blød: 31 N·m

Maks. moment, hård: 60 N·m

Teknisk beskrivelse

Batterispænding	18 V
Omdrejningstalområde, 1. gear	0 - 600 min ⁻¹
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 18 V
Maks. vibration iht. EN	<2,5 m/s ²
Omdrejningstalområde, 2. gear	0 - 1900 min ⁻¹
Hurtigspændepatron, spændeområde	1,5 - 13 mm
Motorkonstruktion	Børsteløs motor
Maks. spiralbor-Ø i træ	38 mm
Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
Maks. moment, blød	31 N·m
Vægt	1,7 kg
Maks. moment, hård	60 N·m
Producentbetegnelse	GSR 18V-60FC sæt
Akku-kapacitet	5 A·h
Maks. spiralbor-Ø i stål	13 mm
Typisk anvendelse	Strong

Tilbehør

Batterilader Type 1880CV	073866 1880CV
Li-ion-akku Akku-type, akku-spænding B18 V	073854 B18
Startsæt Wireless Charging Type GAL1830W	073862 GAL1830W