

# AEG

## Batteridrevet bore-/skruemaskine, Type: BS18C2X



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	070222 BS18C2X
GTIN	4058546010843
Artikelklasse	07A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

#### AEG – akku-bore-/skruemaskiner

- Robuste, handy 2-trins akku-bore-/skruemaskiner med højre-/venstreløb.
- FIXTEC-hurtigspændepatron med spindellås.
- Greb med softgrip-støtte af hensyn til høj brugerkomfort.
- LED-belysning af arbejdsområdet.
- 23 momentindstillinger plus boretrin.
- Selvspændende borepatron 13 mm.
- 4-polet motor af hensyn til højeste ydelse og samtidig kompakt konstruktion.

#### Udførelse reklametekst:

- Robuste, handy 2-gears-batteribore-/skruemaskiner med højre-/venstreløb.
- FIXTEC-hurtigspændepatron med spindellås.
- Greb med softgrip-støtte af hensyn til høj brugerkomfort.
- 23 momentindstillinger plus boretrin.
- Selvspændende borepatron 13 mm.

#### Fordel:

23-trins momentindstilling.

#### Leveringsomfang:

Inklusive 2 × 2,0 Ah batterier, lader, kuffert.

**Bemærk:**

Tilhørende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073820 og nr. 073846 - nr. 073848.

Passende ladere og startsæt finder du under nr. 073841 og nr. 073844.

**Teknisk beskrivelse**

Akku-kapacitet	2 Ah
Maks. spiralbor-Ø i træ	45 mm
Vægt	1,7 kg
Maks. spiralbor-Ø i stål	13 mm
Batterispænding	18 V
Emballage	Kuffert
Typisk anvendelse	Strong
Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Producentbetegnelse	BS 18 C2X
Maks. omdrejningstal 1. gear	0 - 450 min <sup>-1</sup>
Hurtigspændepatron, spændeområde	1,5 - 13 mm
Maks. omdrejningstal 2. gear	1800 min <sup>-1</sup>
Maks. moment, hård	50 Nm
Motorkonstruktion	4-polet motor
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	AEG type B 18 V
Antal medfølgende akkuer	2
Batteritype	Lithium-ion
Energiforsyning	Akkudrevet
egnet til materiale	Træ
egnet til materiale	Stål
Produkttype	Bore-/skruemaskine
USP1	18V
USP2	FIXTEC-hurtigspændeborepatron, med Softgrip

---

**Tilbehør**

Vinkelskruetrækkerforsats Type OSD2	073920 OSD2
Batterilader Type BL1418	073841 BL1418
Vinkelskruetrækkerforsats Type WB1	073920 WB1