



Toarmet aftrækker, Type: 1



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	880100 1
GTIN	4021176009433
Artikelklasse	83U

Beskrivelse

Udførelse:

Med reverserbare aftrækkerarme (**til udvendigt og indvendigt arbejde**). Aftrækkerarmene kan forskydes på traversen til forskellige emne-Ø. Travers og aftrækkerarme af kvalitetsværktøjsstål; kraftig spindel med 2-sidet spindelspids (kugle og spids).

Anvendelse:

Universelt anvendelig til aftrækning af lejer, skiver, tandhjul osv. Ved 880100 str. 5 kan spændedybden på 400 mm (normal) udvides til 700 mm ved at indstille armene.

Teknisk beskrivelse

Spændedybde til	100 mm
Spændvidde, indvendigt	70 - 140 mm
Spændvidde, udvendigt	30 - 90 mm
Effekt	4,5 t
Producentbetegnelse	20
Antal kroge	2

Maks. moment	80 Nm
Udvendig sekskant	17 mm
Vægt	1,305 kg
Produkttype	Toarmet aftrækker

Tilbehør

Reservetrykspindel Type 1	880150 1
Ekstra aftrækkerarme, par Type / spændedybde 1/100 mm	880200 1/100
Ekstra aftrækkerarme (3 stk.) Type / spændedybde 1/100 mm	880220 1/100
Forlængede aftrækkerarme, par Type / spændedybde 1/200 mm	880300 1/200