

Garant**Lille slibestift fin, AR, Type: KU10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	550400 KU10
GTIN	4045197975331
Artikelklasse	51E

Beskrivelse**Udførelse:**

GARANT-slibestifter (OSA-certificerede og kontrollerede iht. EN 12 413) er med hensyn til hårdhed, binding, korntyper og kornstørrelser afstemt til de angivne opgaver og et så stort anvendelsespektrum som muligt. Det præcise rundløb sikrer vibrationsfrit arbejde og skåner dermed menneske, maskine og emne. GARANT-slibestifter er konstruerede universalt til **slibning af kanter og flader** og udmærker sig ved en maksimal slibeeffekt kombineret med lang standtid og ensartet overfladekvalitet på emnerne.

Keramisk bundne slibestifter i **ædelkorund rosa (AR)**. Middelhård udførelse.

Finkornet. Skaft-Ø 3 mm, skaftlængde 30 mm.

Anvendelse:

Til universel bearbejdning af **ulegeret og lavt stål** og **stålgods**.

Anbefalet skærehastighed 30 – 50 m/s.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø	3 mm
Finhedsgrad	fin
Hoved-Ø	10 mm
Hovedlængde	10 mm
Slibemiddel	Normal korund (A)
Slibemiddelforkortelse	A
Produktnavnsegenskab	AR

Produkttype

Slibestift