



Slibestift, hårdhed J grov, AW-CER, Type: ZY1325



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	551795 ZY1325
GTIN	4007220802304
Artikelklasse	55E

Beskrivelse

Udførelse:

PFERD-slibestifter (OSA-certificerede og kontrollerede iht. EN 12 413) er med hensyn til hårdhed, binding, korn typer og korn størrelser afstemt til de angivne opgaver og et så stort anvendelsespektrum som muligt. Det præcise rundløb sikrer vibrationsfrit arbejde og skåner dermed menneske, maskine og emne. PFERD-slibestifter er konstruerede universelt til **slibning af kanter og flader** og udmærker sig ved en maksimal slibeeffekt kombineret med lang standtid og ensartet overfladekvalitet på emnerne.

grov, kornstørrelse 46.

Slibestift med **blandingskorn (AW-CER)** i **hårdhed J**. Blødt bundet kombination af **hvid ædelkorund** og **keramisk, mikrokrystallinsk sinterkorund** med høj selvslibende effekt af hensyn til en konstant høj slibeeffekt ved kølig slibemetode (Pferd-betegnelse AWCO).

Anvendelse:

Til fladebearbejdning af superlegeringer, som er vanskelige at spåntage, som f.eks. titanmaterialer, nikkel- og kobaltbasislegeringer samt hærdet stål.

Anbefalet skærehastighed 30 – 50 m/s.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø	6 mm
Finhedsgrad	grov
Hoved-Ø	13 mm
Hovedlængde	25 mm
Slibemiddel	Keramiske korn (CER)
Slibemiddelforkortelse	Keramik

Produktnavnsegenskap	AW-CER
Produkttype	Slibestift