



Slibestift, hårdhed J fin, AW-CER, Type: ZY1325



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	551796 ZY1325
GTIN	4007220802311
Artikelklasse	55E

Beskrivelse

Udførelse:

PFERD-slibestifter (OSA-certificerede og kontrollerede iht. EN 12 413) er med hensyn til hårdhed, binding, korntyper og kornstørrelser afstemt til de angivne opgaver og et så stort anvendelsesspektrum som muligt. Det præcise rundløb sikrer vibrationsfrit arbejde og skåner dermed menneske, maskine og emne. PFERD-slibestifter er konstruerede universelt til **slibning af kanter og flader** og udmærker sig ved en maksimal slibeeffekt kombineret med lang standtid og ensartet overfladekvalitet på emnerne.

Slibestift med **blandingskorn (AW-CER)** i **hårdhed J**. Blødt bundet kombination af **hvid ædelkorund** og **keramisk, mikrokrySTALLINSK sinterkorund** med høj selvslibende effekt af hensyn til en konstant høj slibeeffekt ved kølig slibemetode (Pferd-betegnelse AWCO). **fin**, kornstørrelse 80.

Anvendelse:

Til fladebearbejdning af superlegeringer, som er vanskelige at spåntage, som f.eks. titanmaterialer, nikkel- og kobaltbasislegeringer samt hærdet stål.

Anbefalet skærehastighed 30 – 50 m/s.

Teknisk beskrivelse

Slibemiddel	Keramiske korn (CER)
Slibemiddelforkortelse	Keramik
Produktnavnsegenskab	AW-CER
Produkttype	Slibestift

