

3M**Aluminiumstape, Breddexlængde (mmxm): 25X55**

Bestillingsdata

| | |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 083635 25X55 |
| GTIN | 50051125853458 |
| Artikelklasse | 08M |

Beskrivelse

Udførelse:

Den bløde aluminiumstape egner sig til galvanisering, har en kraftig varme- og lysrefleksion og er modstandsdygtigt over for vejrlig og kemikalier.

3M™ 431 har fremragende tætningsegenskaber på grund af en god afskærmning af fugt og er velegnet til langtidsanvendelser.

Bemærk:

Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------|------------|
| Længde | 55 m |
| Producentbetegnelse | 431 |
| Farve | sølvfarvet |
| Bredde | 25 mm |
| Tykkelse | 0,09 mm |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Med liner | nej |
| Lagertemperatur | 20 °C |
| Trækstyrke | 3,38 N/mm |
| Bæremateriale | Aluminium |
| Klæbebåndstype | enkelt-sided |
| Mindst holdbar til | 12 måned |
| Strækevne | 5 % |
| temperaturbestandig op til | -55 - 155 °C |
| Klæbemiddel | akrylat |
| Bemærk | UV-bestandig |
| Bemærk | Fugtighedsbestandig |
| Lager luftfugtighed | 50 % |
| Anvendelse | Indhylning |
| Anvendelse | Maskering |
| Anvendelse | Tætning |
| Anvendelse | Kantning |
| Anvendelse | Afskærmning |
| Klæbekraft på stål | 0,44 N/mm |
| Produkttype | Klæbebånd |