


3M**Aluminiumstape, Breddexlængde (mm×m): 50X55****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	083634 50X55
GTIN	50051125853168
Artikelklasse	08M

Beskrivelse**Udførelse:**

Den bløde aluminiumstape egner sig til galvanisering, har en kraftig varme- og lysrefleksion og er modstandsdygtigt over for vejrlig og kemikalier.

3M™ 425 kan fjernes næsten komplet uden rester og tilpasser sig buede og ujævne overflader, da det er meget tætsiddende.

Bemærk:

Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

Teknisk beskrivelse

Bredde	50 mm
Producentbetegnelse	425
Farve	sølvfarvet
Længde	55 m
Tykkelse	0,12 mm
Med liner	nej

Klæbemiddel	akrylat
Lagertemperatur	20 °C
Bæremateriale	Aluminium
Trækstyrke	4,9 N/mm
Klæbebåndstype	enkelt-sided
temperaturbestandig op til	-55 - 155 °C
Strækevne	6 %
Bemærk	UV-bestandig
Bemærk	blødt at påføre
Bemærk	Fugtighedsbestandig
Bemærk	Termiske ledende
Mindst holdbar til	24 måned
Lager luftfugtighed	50 %
Klæbekraft på stål	0,59 N/mm
Anvendelse	Indhylning
Anvendelse	Maskering
Anvendelse	Tætning
Anvendelse	Kantning
Anvendelse	Afskærmning
Produkttype	Klæbebånd