

Ansell**Nitrilhandsker, par ActivArmr Hycron® 27-607, Handskestørrelse: 10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094430 10
GTIN	10076490498808
Artikelklasse	04P

Beskrivelse**Udførelse:**

ActivArmr Hycron®-serien. **Slidstærk handske i bomuldsjersey** med nitrilbelægning til krævende brug. Høj modstandsdygtighed over for skarpe og slibende materialer. Mere robust og fleksibel end PVC, tre gange længere levetid end kraftige læderhandsker. **Effektiv fedt- og oliebarriere.** Særlig velegnet til groft støbegods, plaststøbninger, stålstænger, metalplader, højtydende kabler, byggematerialer, råtræ.

Med strikket bund og 3/4-belægning for at opnå bedre åndbarhed.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Pasform	god
Handskestørrelse	10
Gribeevne ved fugt	god

Gribeevne ved olie	god
Åndbarhed	moderat
Varmebeskyttelse	kendes ikke
silikonefri	ja
Føleevne	moderat
DMF-fri	nej
Materiale, belægning	Nitril
Serie	Hycron®
Beskyttelseskategori	Kategori II
Handsketype	Universalhandsker
Indhold	12
Handskeegenskab	Silikonefri
Handskeegenskab	latexfri
EN 388	4221X
Bæremateriale	Bomuld
Belægning	Nitril
belægningsvariant	3/4-belægning
Anvendelsesområde	Heavy Duty
Længde	246 mm
Farve	blå
Vægt	57 g
Anvendelse	flergangsbrug
Materiale	Nitril
Produkttype	Universalhandsker