



## Trearmet aftrækker, Type: 20



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	880130 20
GTIN	4021176013706
Artikelklasse	83U

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Med reverserbare aftrækkerarme (**til udvendigt og indvendigt arbejde**). Aftrækkerarmene kan forskydes på traversen til forskellige emne-Ø. Travers og aftrækkerarme af kvalitetsværktøjsstål; kraftig spindel med 2-sidet spindelspids (kugle og spids).

#### Anvendelse:

Universelt anvendelig til aftrækning af lejer, skiver, tandhjul osv. Ved 880100 str. 5 kan spændedybden på 400 mm (normal) udvides til 700 mm ved at indstille armene.

Spændvidde, udvendigt: 35 - 200 mm

Spændvidde, indvendigt: 100 - 260 mm

Spændedybde til: 150 mm

Effekt: 7 t

### Teknisk beskrivelse

Spændvidde, udvendigt	35 - 200 mm
Spændedybde til	150 mm
Effekt	7 t

Spændvidde, indvendigt	100 - 260 mm
Antal kroge	3
Udvendig sekskant	22 mm
Maks. moment	150 Nm
Vægt	4,14 kg
Produkttype	Trearmet aftrækker

## Tilbehør

Ekstra aftrækkerarme, par Type / spændedybde 2/150 mm	880200 2/150
Forlængede aftrækkerarme (3 stk.) Type / spændedybde 2/300 mm	880320 2/300
Ekstra aftrækkerarme (3 stk.) Type / spændedybde 2/150 mm	880220 2/150
Reservetrykspindel Type 2	880150 2