

Garant**„5 i 1“ dreje- og boreværktøjer 1,5×D, Venstre, Ø DC: 11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268464 11
GTIN	4045197975218
Artikelklasse	21X

Beskrivelse**Udførelse:**

Med indvendig køling.

Cylindrisk skaft.

Anvendelse:

Plandrejning, langsgående drejning, boring, indvendig langsgående drejning, forsænkning.

Bemærk:

- Vælg så store hjørneradier som muligt.
- Anvend altid indvendig køling i forbindelse med boring (mindst 5 bar).

Teknisk beskrivelse

Nominel Ø D	11 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 32
Nyttelængde L ₁	16,5 mm
Borings Ø -tolerance D	0/+0,27 mm
Vendskærsplatte nr. 268472 – 268496	WCHX 0602..
Skaft-Ø D _s	16 mm
Samlet længde L	100 mm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500