

**Garant****„5 i 1“ dreje- og boreværktøjer 1,5×D, Venstre, Ø DC: 18mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268464 18
GTIN	4045197975225
Artikelklasse	21X

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med indvendig køling.

Cylindrisk skaft.

**Anvendelse:**

Plandrejning, langsgående drejning, boring, indvendig langsgående drejning, forsænkning.

**Bemærk:**

- Vælg så store hjørneradier som muligt.
- Anvend altid indvendig køling i forbindelse med boring (mindst 5 bar).

**Teknisk beskrivelse**

Nominel Ø D	18 mm
Borings Ø -tolerance D	0/+0,33 mm
Vendeskersplatte nr. 268472 – 268496	WCHX 0903..
Vendeplatteskruesæt	269028 34
Nyttelængde L <sub>1</sub>	27 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Samlet længde L	135 mm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestang

---

**Tilbehør**

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 500 cNm

659957 500