

Garant**„5 i 1“ dreje- og boreværktøjer 1,5×D, Venstre, Ø DC: 26mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 268464 26 |
| GTIN | 4045197975232 |
| Artikelklasse | 21X |

Beskrivelse**Udførelse:**

Med indvendig køling.

Cylindrisk skaft.

Anvendelse:

Plandrejning, langsgående drejning, boring, indvendig langsgående drejning, forsækning.

Bemærk:

- Vælg så store hjørneradier som muligt.
- Anvend altid indvendig køling i forbindelse med boring (mindst 5 bar).

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Nyttelængde L ₁ | 39 mm |
| Vendeskærspalte nr. 268472 – 268496 | WCHX 1305.. |
| Skaft-Ø D _s | 32 mm |
| Nominel Ø D | 26 mm |
| Borings Ø -tolerance D | 0/+0,33 mm |
| Vendeplatteskruesæt | 269028 36 |
| Samlet længde L | 180 mm |
| Indsatstype | Venstre |
| Indvendig køling | ja |
| Produkttype | Borestang |

Tilbehør

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 1600 cNm

659906 1600

8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel
længde 50 mm

659874 50

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX25

674248 TX25

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 1600 cNm

659957 1600