



Maskinfileklo, Hel længde: 200mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	863600 200
GTIN	4027474528942
Artikelklasse	86F

Beskrivelse

Udførelse:

Specielt kraftig form. Ben af meget fast legeret sejhærdet stål, forzinkede. Brede kæber med prisme; kraftige ben med sikker ledstyring og skjult udspilingsfjeder. Spindel med trapezgevind, sekskantet møtrik og håndsving. Med flade kæber (uden prisme) specielt til rørbukning ved installationsarbejder.

Reservedel:

Reservespindel nr. 863700. Til bestilling af reservedele skal størrelsen på maskinfileklør desuden angives.

Teknisk beskrivelse

Spændvidde	50 mm
Hel længde	200 mm
Kæbebredde	80 mm
Produkttype	Taljeblok

Tilbehør

Spindel Type 160+200

863700 160+200