



## Trearmet aftrækker, Type: 3



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	880130 3
GTIN	4021176013546
Artikelklasse	83U

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Med reverserbare aftrækkerarme (**til udvendigt og indvendigt arbejde**). Aftrækkerarmene kan forskydes på traversen til forskellige emne-Ø. Travers og aftrækkerarme af kvalitetsværktøjsstål; kraftig spindel med 2-sidet spindelspids (kugle og spids).

#### Anvendelse:

Universelt anvendelig til aftrækning af lejer, skiver, tandhjul osv. Ved 880100 str. 5 kan spændedybden på 400 mm (normal) udvides til 700 mm ved at indstille armene.

Spændvidde, udvendigt: 46 - 250 mm

Spændvidde, indvendigt: 180 - 340 mm

Spændedybde til: 200 mm

Effekt: 10 t

### Teknisk beskrivelse

Spændedybde til	200 mm
Spændvidde, indvendigt	180 - 340 mm
Effekt	10 t

Spændvidde, udvendigt	46 - 250 mm
Udvendig sekskant	27 mm
Maks. moment	250 Nm
Antal kroge	3
Vægt	9,615 kg
Produkttype	Trearmet aftrækker

## Tilbehør

Ekstra aftrækkerarme (3 stk.) Type / spændedybde 3/200 mm	880220 3/200
Ekstra aftrækkerarme, par Type / spændedybde 3/200 mm	880200 3/200
Reservetrykspindel Type 3	880150 3
Forlængede aftrækkerarme (3 stk.) Type / spændedybde 4/500 mm	880320 4/500