

Garant**Polerskive korn 80 (SiC), Skive-Ø × bredde: 60X6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	552012 60X6
GTIN	4045197975256
Artikelklasse	51G

Beskrivelse**Udførelse:**

Højelastiske polyuretan-polerskiver forsynede med SiC-slibekorn.

Anvendelse:

Til forbedring af overfladekvaliteten, effektslibning og lette afgratningsarbejder. Den bløde, elastiske PU-binding muliggør en god tilpasningsevne til emnet.

Bemærk:

Yderligere mål og kornstørrelser kan leveres på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Skive-Ø	60 mm
maks. omdrejningstal	6360 min ⁻¹
Skivebredde	6
Borings-Ø	6 mm
Slibemiddelforkortelse	SiC
Produkttype	Polerskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Uni	egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

Spændedorn til små skæreskiver Passer til borings-Ø 6 mm 563415 6