

Garant**Polerskive korn 80 (SiC), Skive-Ø × bredde: 150X20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	552012 150X20
GTIN	4045197975270
Artikelklasse	51G

Beskrivelse**Udførelse:**

Højelastiske polyuretan-polerskiver forsynede med SiC-slibekorn.

Anvendelse:

Til forbedring af overfladekvaliteten, effektslibning og lette afgratningsarbejder. Den bløde, elastiske PU-binding muliggør en god tilpasningsevne til emnet.

Bemærk:

Yderligere mål og kornstørrelser kan leveres på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Skive-Ø	150 mm
maks. omdrejningstal	2550 min ⁻¹
Skivebredde	20
Borings-Ø	25 mm
Slibemiddelforkortelse	SiC
Produkttype	Polerskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Uni	egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

Spændedorn Antal skiver, der skal spændes 1-2

556380 1-2