

**Garant****Polerskive korn 150 (SiC), Skive-Ø × bredde: 100X20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	552014 100X20
---------------------	---------------

GTIN	4045197975294
------	---------------

Artikelklasse	51G
---------------	-----

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Højelastiske polyuretan-polerskiver** forsynede med SiC-slibekorn.

**Anvendelse:**

Til forbedring af overfladekvaliteten, effektslibning og lette afgratningsarbejder. Den bløde, elastiske PU-binding muliggør en god tilpasningsevne til emnet.

**Bemærk:**

Yderligere mål og kornstørrelser kan leveres på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

Skive-Ø	100 mm
---------	--------

maks. omdrejningstal	3820 min <sup>-1</sup>
----------------------	------------------------

Skivebredde	20
-------------	----

Borings-Ø	25 mm
-----------	-------

Slibemiddelforkortelse	SiC
------------------------	-----

Produkttype	Polerskive
-------------	------------

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Uni	egnet		
tør	egnet		

## Tilbehør

Spændedorn Antal skiver, der skal spændes 1-2

556380 1-2