



Ligesliber Akku, Type: 71230162



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077262 71230162
GTIN	4014586888637
Artikelklasse	03F

Beskrivelse

Udførelse:

- **Støvresistent og kraftfuld akku-ligesliber.**
- **Vedligeholdelsesfri, børsteløs EC-motor med innovative køleribber til optimal afkøling inkl. temperaturovervågning.**
- **Ideel til enhver anvendelse. Optimale omdrejningstal, afstemt til mange slibemidler og materialer med trinløst, elektronisk forvalg af omdrejningstal.**
- **Maksimal resultater med FEIN HighPower litium-ion-batterier. Højstrømskompatible celler med permanent høj strømforsyning og 75 % højere strømstyrke end litium-ion-batterier.**
- **Rolig gang med lavt vibrationsniveau takket være den selvlejrede motor, der er separat fra motoren, og fire yderligere vibrationsdæmpere.**
- **Omfattende brugerbeskyttelse: Blød opstart, genstartsbeskyttelse, elektronisk overbelastningsbeskyttelse.**
- **Støvbeskyttet, separat motorelektronik i grebsområdet.**

Kompakt med kort spindelhal.

Udførelse reklametekst:

- **Vedligeholdelsesfri børsteløs EC-motor med innovative køleribber til optimal varmebortledning inklusive temperaturovervågning.**
- **Maksimal fremgang i arbejdet med FEIN HighPower Li-ion-akkuer. Højstrømskompatible celler med permanent høj strømavgivelse og 75 % større strømstyrke end Li-ion-akkuer.**
- **Roligt løb og arbejde med lavt vibrationsniveau som følge af motoren, der er separat lejret uafhængigt af kabinettet, og 4 ekstra vibrationsdæmpere.**

- **Omfattende brugerbeskyttelse: Blød opstart, genstartsbeskyttelse, elektronisk overbelastningsbeskyttelse.**
- **Støvsikkert, separat motorelektronik i grebsområdet.**

Leveringsomfang:

Inklusive spændetang Ø 6 mm, 1 × gaffelnøgle af hver str. 13 og str. 17, kuffert. **Uden batteri og lader.** Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073834 – 073845.

Bemærk:

Passende reservebatterier og ladere finder du under 073834 ff.

Ligeslibere er godkendt til anvendelse af fræsestifter op til en Ø på 12 mm.

Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	AGSZ 18-280 BL Select
Batterispænding	18 V
Omdrejningstalområde	9000 - 28000 min ⁻¹
Vægt	1,4 kg
maks. spændetangs-Ø	8 mm
Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s ²
Motorkonstruktion	Børsteløs
Elektronisk forvalg af omdrejningstal	ja
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Fein type E 12 V
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Fein type E 18 V
Antal medfølgende akkuer	0
Batteritype	Lithium-ion
Energiforsyning	Akkudrevet
Emballage	Kuffert
Produkttype	Ligesliber

Tilbehør

Spændetang til ligeslibere Spændepatron-Ø 6 mm	077268 6
Spændetang til ligeslibere Spændepatron-Ø 8 mm	077268 8

Akku lithium-ion Akkutype, akkuspænding FE18 V

073837 FE18

Akku lithium-ion Akkutype, akkuspænding FE12 V

073837 FE12