



Topnøglesortiment, 3/8 tomme firkant, VDE-isoleret 17 dele, Type: 6



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	633995 6
GTIN	4013288190970
Artikelklasse	63F

Beskrivelse

Udførelse:

Topnøgle-sortiment **isoleret op til 1000 V** iht. **DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M3,5 – M12.

Materiale:

Krom-molybdæn-stål, matforkromet.

Leveringsomfang:

Toppe 6-kant, VDE-isolerede: 14 stk. str. 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Forlængere, VDE-isolerede: 91 mm og 166 mm

Skralde, VDE-isoleret: 1 stk.

Opbevaring i: tekstilfoldetaske med burrelukning

Materiale: Krom-molybdæn-stål

Højde: 60 mm

Drivfirkant: 3/8 tommer

Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle: 6-19 mm

Teknisk beskrivelse

Antal dele	17
Drivprofil	Sekskant-topnøgle

Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle	6-19 mm
Drivfirkant	3/8 tommer
Producentbetegnelse	8100 SB VDE 1
Norm	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
Materiale	Krom-molybdæn-stål
Emballage	Tekstilfoldetaske, burrelukning
Længde	300 mm
Bredde	180 mm
Højde	60 mm
Overflade	matforkromet
Produkttype	Topnøgle