

Garant**VC.T 070204, Type: HU7315-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261362 HU7315-1
GTIN	4045197976406
Artikelklasse	211

Beskrivelse

VC.T 070204 HU7315-1 Type: HU7315-1

Spånbryder: AF

Tolerance: G

Skæredybde a_p : 0,05 - 1,5 mmTilspænding f : 0,03 - 0,25 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 600 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 600 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæredybde a_p	0,05 - 1,5 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	N
Tilspænding f	0,03 - 0,25 mm/o
Type	HU7315-1

Spånbryder	AF
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,4 mm
Belægning	ubelagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCGT 070204
Antal skift/skær	2
Tolerance	G
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning