

**TOHX 140305 venstre, W30, Type: BK6425****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268883 BK6425
GTIN	4047109225077
Artikelklasse	24T

**Beskrivelse**

TOHX 140305 venstre BK6425 Type: BK6425

Spånbryder: G06

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 300 m/min

Skærehastighed  $v_c$ , sekundær anvendelse: 120 - 180 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed $v_c$ , sekundær anvendelse	120 - 180 m/min
Sekundær anvendelse	M
Primær anvendelse	P
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Spånbryder	G06
Type	BK6425
Slet-/skrubbearbejdning	Grovsletbearbejdning

Hjørneradius	0,5 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæremateriale	HM
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 300 m/min
Belægning	belagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	TOHX 140305 L
Antal skift/skær	3
Produktnavnsegenskab	W30
Spånvinkel	6 grader
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning