


**WOHX 08T302 højre, W00, Type: K10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268905 K10
GTIN	4047109056442
Artikelklasse	24T

Beskrivelse

WOHX 08T302 højre K10 Type: K10

Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mm

Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 200 m/min

Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse: 300 - 500 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	K
Type	K10
Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse	300 - 500 m/min
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Hjørneradius	0,2 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	200 m/min
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Sekundær anvendelse	N

Skærebetingelse	kontinuerlig
ISO-kode, vendeskærsplatte	WOHX 08T302 R
Antal skift/skær	3
Produktnavnsegenskab	W00
Spånvinkel	20 grader
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning