

**WOHX 10T304 højre, W00, Type: BK6425****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 268910 BK6425 |
| GTIN | 4047109225879 |
| Artikelklasse | 24T |

Beskrivelse

WOHX 10T304 højre BK6425 Type: BK6425

Skæredybde a_p : 0,5 - 1,5 mm

Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 300 m/min

Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse: 120 - 180 m/min

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|-----------------|
| Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse | 120 - 180 m/min |
| Sekundær anvendelse | M |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 120 - 300 m/min |
| Hjørneradius | 0,4 mm |
| Skærebetingelse | let afbrudt |
| Tilspænding f | 0,1 - 0,3 mm/o |
| Skæredybde a_p | 0,5 - 1,5 mm |
| Primær anvendelse | P |

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Type | BK6425 |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | WOHX 10T304 R |
| Antal skift/skær | 3 |
| Produktnavnsegenskab | W00 |
| Spånvinkel | 20 grader |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |