

**WOHX 02T001 venstre, W00, Type: BK6440****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268911 BK6440
GTIN	4047109226364
Artikelklasse	24T

Beskrivelse

WOHX 02T001 venstre BK6440 Type: BK6440

Skæredybde a_p : 0,5 - 1,2 mm

Tilspænding f : 0,05 - 0,2 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 240 m/min

Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse: 80 - 160 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse	80 - 160 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæredybde a_p	0,5 - 1,2 mm
Sekundær anvendelse	M
Skærebetingelse	meget afbrudt
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 240 m/min
Primær anvendelse	P
Skæremateriale	HM

Hjørneradius	0,1 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,2 mm/o
Type	BK6440
Belægning	belagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	WOHX 02T001 L
Antal skift/skær	3
Produktnavnsegenskab	W00
Spånvinkel	12 grader
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning