


**WOHX 060302 venstre, W00, Type: P25M****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268914 P25M
GTIN	4047109055674
Artikelklasse	24T

Beskrivelse

WOHX 060302 venstre P25M Type: P25M

Skæredybde a_p : 0,5 - 1,5 mm

Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 300 m/min

Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse: 120 - 180 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 300 m/min
Type	P25M
Skærebetingelse	let afbrudt
Primær anvendelse	P
Sekundær anvendelse	M
Skæredybde a_p	0,5 - 1,5 mm
Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse	120 - 180 m/min

Hjørneradius	0,2 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	WOHX 060302 L
Produktnavnsegenskab	W00
Spånvinkel	6 grader
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning